


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2568.500

アースストラップ

State: 2026/05/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2568.500 - アースストラップ

完璧な接触による、確実なアース接続の構築用：アース用ボルトに合う、長さを最適化し、取り付け可能になっているM6とM8の中のリング型ケーブルシュー付き



Features

品番	SZ 2568.500
製品説明	確実なアース結線を実現するために使用します。
メリット	アースボルトに合う M6 / M8 用丸型端子付き 最適な長さに切っており、すぐに使用できます。
断面	16 mm ²
接続	M8 - M8
取り付け方法	接続オプション AX：ドア / カバー M8、ハウジング M8、マウンティングプレート M8 接続オプション VX：ドア / カバー M8,ハウジング M8,マウンティングプレート M8,サイドパネル M8,グラウンドプレート M8
注記：	それぞれのエンクロージャシステムやハウジングシステムの組立説明書または保護導体パンフレットをご参照ください。
寸法：	長さ: 600 mm
1パック	5 個
純質量	0.515 kg

Features

総質量	0.518 kg
関税率番号	85444290
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
製品説明	SZ アースストラップ、接続部 M8-M8、断面積 16 mm ² 用、長さ 600 mm