



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2575.100

## 金属製グランドプレート

State: 2026/02/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2575.100 - 金属製グランドプレート メートル法打ち抜き穴付き、AX用

穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。

## Features

品番	AX 2575.100
製品説明	穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
注記：	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	2 x M12 10 x M16 8 x M20 10 x M25 2 x M32 4 x M40
寸法：	幅: 301 mm 奥行: 221 mm
適用	エンクロージャータイプ: AX
グランドプレート	サイズ: 5
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12K

# Features

Number knockouts	2 10 8 10 2 4
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
1パック	1 個
純質量	0.795
総質量	0.806
PCF/VE (Cradle to Gate)	4.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73079100
EAN	4028177925106
E-Number Sweden	E3465299
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA