

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2576.100

金属製グラウンドプレート

State: 2026/06/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2576.100 - 金属製グラウンドプレート メートル法打ち抜き穴付き、AX 用

穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。

Features

品番	AX 2576.100
製品説明	穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
注記：	適合するグラウンドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	2 x M12 10 x M16 8 x M20 18 x M25 4 x M32 4 x M40
寸法：	幅: 401 mm 奥行: 221 mm
適用	エンクロージャータイプ: AX
グラウンドプレート	サイズ: 6
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12K
1パック	1 個

Features

純質量	1.07 kg
総質量	1.073 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	5.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
製品説明	SZ 金属製グラウンドプレート、AX 用, メートル法打ち抜き穴付き、幅x奥行：401x221 mm, グラウンドプレート、サイズ 6 用

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------