
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2577.100

金属製グランドプレート

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



AX 2577.100 - 金属製グランドプレート メートル法打ち抜き穴付き、AX 用

穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。

Features

品番	AX 2577.100
製品説明	穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
注記:	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジ ングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	6 x M12 10 x M16
	8 x M20
	20 x M25
	4 x M32
	4 x M40
寸法:	幅: 436 mm
	奥行: 221 mm
適用	エンクロージャータイプ: AX
グランドプレート	サイズ: 7
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 12K

© Rittal 2025 2

Features

Number knockouts	6
	10
	8
	20
	4
	4
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
1パック	1個
純質量	1.136
総質量	1.146
PCF/VE (Cradle to Gate)	5.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
	73079100
EAN	4028177925267
E-Number Sweden	E3465301
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025

4