

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2577.100

金属製グランドプレート

State: 2026/01/29 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2577.100 - 金属製グランドプレート メートル法打ち抜き穴付き、AX用

穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。

Features

| | |
|--------------------|--|
| 品番 | AX 2577.100 |
| 製品説明 | 穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 注記： | 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください |
| メートル法打ち抜き穴の数 | 6 x M12 10 x M16 8 x M20 20 x M25 4 x M32 4 x M40 |
| 寸法： | 幅: 436 mm 奥行: 221 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: AX |
| グランドプレート | サイズ: 7 |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 (適切な取り付けがされている場合) |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12K |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| Number knockouts | 6 10 8 20 4 4 |
| Metric diameter | M12 M16 M20 M25 M32 M40 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 1.136 |
| 総質量 | 1.146 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 5.9 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 73079100 |
| EAN | 4028177925267 |
| E-Number Sweden | E3465301 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA