



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2584.000 ポールクランプ

State: 2026/02/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2584.000 - ポールクランプ KL、EB、BG、AE、KSおよびCSウォールボックス用

丸型または四角形のポール等に確実かつ簡単に固定できます。



Features

品番	SZ 2584.000
製品説明	丸形または四角形のポールに確実かつ簡単に固定できます。
用途	適用ポールサイズ： Ø40 mm ~ 190 mm 適用ポールサイズ： □ 50 mm~150 mm
材質	マウンティングレール、クランププロファイル：鋼板 固定バンド：ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	マウンティングレール、クランププロファイル：亜鉛メッキ
同梱品	マウンティングレール 2本、長さ 600 mm 固定バンド 2本 固定アングル 4個 エンクロージャー取り付け用 M8 ねじ 4本および M8 ナット 4個 留め具4個
取り付け方法	幅 600 mm のエンクロージャー用に設計されています。 レールをカットしたり、ハウ징に穴を追加することで、ポールクランプをより大きいハウ징や小さいハウ징にも取り付けることができます。

Features

1パック	2 個
純質量	1.78
総質量	1.88
関税率番号	83024900
EAN	4028177028760
E-Number Sweden	E3404516
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234