### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 2584.100 ポールクランプ

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



# AX 2584.100 - ポールクランプ AX、KX、AX プラスチック 製、AX IT、CS ウォールボックス用

丸型または四角形のポール等に確実かつ簡単に固定できます。





#### **Features**

品番	AX 2584.100
製品説明	丸型または四角形のポール等に確実かつ簡単に固定できます。
仕様	適用ポールサイズ: Ø40 mm ~ 170 mm
	適用ポールサイズ:⊠ 50 mm~150 mm
材質	マウンティングレール、クランププロファイル:鋼板
	固定バンド:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	Mounting angle, clamp strip: Galvanic zinc-nickel, passivated
同梱品	マウンティングレール 2本、長さ 600 mm
	留め具4個
	固定バンド 2本
	固定アングル 4個
	4 x スレッドローリングねじ M10、エンクロージャーへ取り付ける
	ために使用します
注記:	幅600 mmまでのエンクロージャーにのみ適しています。

© Rittal 2025

2

### Features

エンクロージャータイプ: AX
KX
AX プラスチック製
AX IT
CSウォール型ボックス
AX アウトドア用ハウジング
AE
KL
EB
AX ウォール型キャビネット、3分割型 
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 12
2 個
1.88
1.96
7.3 kg CO2 eq (Cat B)
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
基づいて概算されます
83024900
4028177940598
E3465274
EC002620
EC002620
27189234

© Rittal 2025 3

## **Approvals**

Approvals

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025

4