

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100 ポールクランプ

State: 2026/04/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - ポールクランプ AX、KX、AX プラスチック製、AX IT、CS ウォールボックス用

丸型または四角形のポール等に確実に簡単に固定できます。



Features

品番	AX 2584.100
製品説明	丸型または四角形のポール等に確実に簡単に固定できます。
仕様	適用ポールサイズ：Ø40 mm ~ 170 mm 適用ポールサイズ：☒ 50 mm ~ 150 mm
材質	マウンティングレール、クランププロファイル：鋼板 固定バンド：ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	マウンティングレール、留め具：電気めっき、亜鉛ニッケル、不動態化
同梱品	マウンティングレール 2本、長さ 600 mm 留め具 4個 固定バンド 2本 固定アングル 4個 4 x スレッドローリングねじ M10、エンクロージャーへ取り付けるために使用します
注記：	幅600 mmまでのエンクロージャーにのみ適しています。

Features

適用	エンクロージャータイプ: AX KX AX プラスチック製 AX IT CSウォール型ボックス AX アウトドア用ハウジング AE KL EB AX ウォール型キャビネット、3分割型
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 12
1パック	2 個
純質量	1.88 kg
総質量	1.96 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	7.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
製品説明	AX ポールクランプ

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA