

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2695.500

ユニバーサルコンソールTP

State: 2026/05/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2695.500 - ユニバーサルコンソールTP

TP ユニバーサルコンソール。大部分が一枚の鋼板で造られているので、高い剛性有し、保護等級は IP 55 を達成。フロントに引き出しを取り付けるか、あるいはコンソールデスクを取り付けるかのどちらかを選んでください。また、ドアが分かれているので、アクセスも容易です。ロックインサートは交換可能。

Features

| | |
|------------------------|---|
| 品番 | TP 2695.500 |
| 仕様 | フロントドア (ロング) |
| 製品変更 | ユニバーサルコンソールには、VX 25 連結型エンクロージャーシステムの新しいマウンティングプレートが使用されます。 |
| 材質 | エンクロージャー、グランドプレート：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面 | エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様 (テクスチャー) 仕上げ マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | エンクロージャー、ドア付き マウンティングプレート グランドプレート |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 1,300 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 499 mm x 1,196 mm |
| 奥行 (上部) | 417.5 mm |

Features

| | |
|--------------------------|---|
| 奥行 (下部) | 500 mm |
| IKコード | IK08 |
| 注記： | 短いフロントドア付きのユニバーサルコンソール用：保護等級を保持するには、コンソールデスクを取り付ける必要があります。 |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 1,300 mm 奥行 (上部): 417.5 mm 奥行 (下部): 500 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 74.1 kg |
| 総質量 | 78 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| 製品説明 | TP Universal console, WHD: 600x1300x500 mm, Sheet steel, with tall front door |

Approvals

Approvals

Approvals

TÜV

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書