

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2730.010

## 透視窓

State: 2026/06/29 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2730.010 - 透視窓 AX用

ドアや平面の代わりに AXハウジングに取り付けるために使用します。



## Features

品番	FT 2730.010
仕様	30 型プロファイル
製品説明	ドアや平面の代わりに AXハウジングに取り付けるために使用します。
材質	フレーム：アルミニウム、アルマイト処理 透明板：アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用品番	1039.000 1339.000 1009.000
適用	エンクロージャータイプ: AX 幅: = 600 mm 高さ: = 380 mm

# Features

---

寸法：	幅: 597 mm 高さ: 377 mm 奥行: 36 mm
可視面積	透視窓幅: 537 mm 透視窓高さ: 317 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	32 mm
可視面積	幅: 537 mm 高さ: 317 mm
1パック	1 個
純質量	2.6 kg
総質量	2.72 kg
関税率番号	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	FT 透視窓, 幅x高さx奥行: 597x377x36 mm, ドアや平面の代わりに AXハウジングに