

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2732.000

## 透視窓

State: 2026/05/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2732.000 - 透視窓 AE用

ドアの代わりとしてのAEへの取り付け用、または充分広い面への取り付け用。



## Features

品番	FT 2732.000
製品説明	ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。
材質	フレーム：アルミニウム、アルマイト処理 透明板：アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用	エンクロージャータイプ: AE 幅: = 600 mm 高さ: = 760 mm
寸法:	幅: 597 mm 高さ: 757 mm 奥行: 34 mm
可視面積	透視窓幅: 537 mm 透視窓高さ: 697 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	30 mm

# Features

1パック	1 個
純質量	3.95 kg
総質量	4 kg
関税率番号	76101000
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	FT Viewing window, WHD: 597x757x34 mm, for WH: 600x760, aluminum