


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2733.000

透視窓

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

FT 2733.000 - 透視窓 AE用

ドアの代わりとしてのAEへの取り付け用、または充分広い面への取り付け用。



Features

品番	FT 2733.000
製品説明	ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。
材質	フレーム：アルミニウム、アルマイト処理 透明板：アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用	エンクロージャータイプ: AE 幅: = 500 mm 高さ: = 500 mm
寸法:	幅: 497 mm 高さ: 497 mm 奥行: 34 mm
可視面積	透視窓幅: 437 mm 透視窓高さ: 437 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	30 mm

Features

1パック	1 個
純質量	2.586
総質量	2.786
関税率番号	76101000
EAN	4028177031791
E-Number Sweden	E3404531
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204