Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2733.000

透視窓

State: 2025/11/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



FT 2733.000 - 透視窓 AE用

ドアの代わりとしてのAEへの取り付け用、または充分広い面への取り付け用。



Features

| 品番 | FT 2733.000 |
|----------------------|--|
| 製品説明 | ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。 |
| 材質 | フレーム:アルミニウム、アルマイト処理 透明板:アクリルガラス |
| 同梱品 | ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含 む |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 54 |
| 適用 | エンクロージャータイプ: AE |
| | 幅: = 500 mm |
| | 高さ:=500 mm |
| 寸法: | 幅: 497 mm |
| | 高さ: 497 mm |
| | 奥行: 34 mm |
| 可視面積 | 透視窓幅: 437 mm |
| | 透視窓高さ: 437 mm |
| コンポーネントの実装可能奥行き (最大) | 30 mm |
| | |

© Rittal 2025 2

Features

| 1パック | 1個 |
|-----------------|---------------|
| 純質量 | 2.586 |
| 総質量 | 2.786 |
| 関税率番号 | 76101000 |
| EAN | 4028177031791 |
| E-Number Sweden | E3404531 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ETIM 8 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

© Rittal 2025