

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.250

システム窓

State: 2026/04/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.250 - システム窓 VX、TS、VX SE用

表示機器や操作機器あるいはカットアウトのカバー、または汚れや水の浸入、さらに部外者によるアクセスからの保護に使用します。



Features

品番	FT 2735.250
仕様	30型プロファイル
製品説明	表示機器や操作機器あるいはカットアウトのカバー、または汚れや水の浸入、さらに部外者によるアクセスからの保護に使用します。
材質	アルミニウム押出成形プロファイル、亜鉛合金ダイキャスト製コーナーピースと安全ガラス（一重）を含む。
表面	基本フレーム：静電粉体塗装 RAL 7035 ヒンジおよびロック部分：アルマイト処理、ナチュラル
Value base frame	単板安全ガラス製：溶剤に強く、キズが付きにくい。静電気にも強い。破損しても怪我しにくい。 標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプAのロックインサート(27 mm)および(あるいは)エルゴフォームSハンドルシステム(高さ270 mmを除く)と交換可能です。 180°ヒンジ付きで簡単に取り付け。

Features

Value base frame	<p>サイズをドア補強フレームに合わせてあるため、ドアに簡単にねじ止めできます（ドア補強フレームは穴開用のテンプレートとして使用できます）。</p> <p>高さ方向の調節が簡単にできます。</p> <p>ドアのカットアウト部を補強します。</p> <p>カットアウト部の切り口を隠します。</p> <p>パッキンは汚れず、ガラスが抜き取られることもなく、窓を開けた時に汚れが落ちたり液体が窓の後ろ側に流れ込むこともありません。</p> <p>フレームセクションの高さは30 mmまたは60 mm</p>
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
注記：	<p>標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ A のロックインサート(27 mm)および(あるいは)エルゴフォーム S ハンドルシステム(高さ270 mmを除く)と交換可能です。</p> <p>屋外設置には適しません</p>
適用	<p>エンクロージャータイプ: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>幅: = 800 mm</p>
寸法：	<p>幅: 700 mm</p> <p>高さ: 670 mm</p> <p>奥行: 47 mm</p>
可視面積	<p>透視窓幅: 563 mm</p> <p>透視窓高さ: 598 mm</p>
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	33 mm
1パック	1 個
純質量	6.853 kg
総質量	7.214 kg

Features

関税率番号	76101000
-------	----------

ETIM 9	EC002527
--------	----------

ETIM 8	EC002527
--------	----------

ECLASS 8.0	27182301
------------	----------

製品説明	FT システムウィンドウ、VX、TS、VX SE 用、30 型プロファイル (フレーム)、幅x高さx奥行：700x670x47 mm、適用幅：800 mm
------	--

Approvals

Certificates	保護等級
--------------	------