## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## FT 2735.500 - システム窓 VX、TS、VX SE用

表示機器や操作機器あるいはカットアウトのカバー、または汚れや水の浸入、さらに部外者に よるアクセスからの保護に使用します。







#### **Features**

品番	FT 2735.500
仕様 :	30 型プロファイル
	表示機器や操作機器あるいはカットアウトのカバー、または汚れや 水の浸入、さらに部外者によるアクセスからの保護に使用します。
	アルミニウム押出成形プロファイル、亜鉛合金ダイキャスト製コー ナーピースと安全ガラス(一重)を含む。
	基本フレーム:静電粉体塗装 RAL 7035 ヒンジおよびロック部分:アルマイト処理、ナチュラル
	単板安全ガラス製:溶剤に強く、キズが付きにくい。静電気にも強い。破損しても怪我しにくい。標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックインサート(27 mm)および(あるいは)エルゴフォームSハンドルシステム(高さ270 mmを除く)と交換可能です。
•	100 ピンプロピ (町土に水グ川が)

© Rittal 2025 2

#### **Features**

Value base frame	サイズをドア補強フレームに合わせてあるため、ドアに簡単にねじ
	止めできます(ドア補強フレームは穴開用のテンプレートとして使
	用できます)。
	高さ方向の調節が簡単にできます。
	ドアのカットアウト部を補強します。
	カットアウト部の切り口を隠します。
	パッキンは汚れず、ガラスが抜き取られることもなく、窓を開けた
	時に汚れが落ちたり液体が窓の後ろ側に流れ込むこともありませ
	ん。
	フレームセクションの高さは30 mmまたは60 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
注記:	標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックイ
	ンサート(27 mm)および(あるいは)エルゴフォームSハンドルシステ
	ム(高さ270 mmを除く)と交換可能です。
	屋外設置には適しません
適用	エンクロージャータイプ: VX
	TS
	VX SE
	幅: = 600 mm
寸法:	幅: 500 mm
	高さ: 270 mm
	奥行: 47 mm
可視面積	透視窓幅: 363 mm
	透視窓高さ: 198 mm
コンポーネントの実装可能奥行き	33 mm
(最大)	
1パック	1個
純質量	3.016
総質量	3.22

© Rittal 2025

## **Features**

関税率番号	76101000
EAN	4028177476288
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

# **Approvals**

Certificates 保護等級