## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## FT 2735.560 - システム窓 VX、TS、VX SE用

表示機器や操作機器あるいはカットアウトのカバー、または汚れや水の浸入、さらに部外者に よるアクセスからの保護に使用します。







#### **Features**

品番	FT 2735.560
仕様	30 型プロファイル
製品説明	表示機器や操作機器あるいはカットアウトのカバー、または汚れや 水の浸入、さらに部外者によるアクセスからの保護に使用します。
材質	アルミニウム押出成形プロファイル、亜鉛合金ダイキャスト製コー ナーピースと安全ガラス(一重)を含む。
表面	基本フレーム:静電粉体塗装 RAL 7035 ヒンジおよびロック部分:アルマイト処理、ナチュラル
Value base frame	単板安全ガラス製:溶剤に強く、キズが付きにくい。静電気にも強い。破損しても怪我しにくい。標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックインサート(27 mm)および(あるいは)エルゴフォームSハンドルシステム(高さ270 mmを除く)と交換可能です。180°ヒンジ付きで簡単に取り付け。
	100 ピンクリュピ く同手に扱うけが。

© Rittal 2025 2

#### **Features**

Value base frame	サイズをドア補強フレームに合わせてあるため、ドアに簡単にねじ 止めできます(ドア補強フレームは穴開用のテンプレートとして使
	用できます)。
	高さ方向の調節が簡単にできます。
	ドアのカットアウト部を補強します。
	カットアウト部の切り口を隠します。
	パッキンは汚れず、ガラスが抜き取られることもなく、窓を開けた
	時に汚れが落ちたり液体が窓の後ろ側に流れ込むこともありませ
	ん。
	フレームセクションの高さは30 mmまたは60 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
注記:	標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックイ
	ンサート(27 mm)および(あるいは)エルゴフォームSハンドルシステ
	ム(高さ270 mmを除く)と交換可能です。
	屋外設置には適しません
適用	エンクロージャータイプ: VX
	TS
	VX SE
	幅: = 800 mm
寸法:	幅: 700 mm
	高さ: 270 mm
	奥行: 47 mm
可視面積	透視窓幅: 563 mm
	透視窓高さ: 198 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	33 mm
1パック	1個
純質量	3.792
総質量	3.992

© Rittal 2025

### **Features**

関税率番号	76101000
EAN	4028177476332
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

# **Approvals**

Certificates 保護等級