Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2760.000

透視窓

State: 2025/11/15 (Source: rittal.com/jp-ja)



FT 2760.000 - 透視窓 AE用

ドアの代わりとしてのAEへの取り付け用、または充分広い面への取り付け用。



Features

品番	FT 2760.000
製品説明	ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。
材質	フレーム:アルミニウム、アルマイト処理 透明板:アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含 む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用	エンクロージャータイプ: AE
	幅: = 600 mm
	高さ:=380 mm
寸法:	幅: 597 mm
	高さ: 377 mm
	奥行: 60 mm
可視面積	透視窓幅: 537 mm
	透視窓高さ: 317 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	56 mm

© Rittal 2025 2

Features

1パック	1個
純質量	3.045
総質量	3.245
関税率番号	76101000
EAN	4028177032026
E-Number Sweden	E3404530
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3