Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2760.010

透視窓

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



FT 2760.010 - 透視窓 AX用

ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。







Features

品番	FT 2760.010
仕様	60 型プロファイル
製品説明	ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。
材質	フレーム:アルミニウム、アルマイト処理 透明板:アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用品番	1039.000 1339.000 1009.000
適用	エンクロージャータイプ: AX 幅: = 600 mm 高さ: = 380 mm

© Rittal 2025 2

Features

寸法:	幅: 597 mm 高さ: 377 mm 奥行: 62 mm
可視面積	透視窓幅: 537 mm 透視窓高さ: 317 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	58 mm
1パック	1個
純質量	3.245
総質量	3.3
関税率番号	76101000
EAN	4028177938571
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3