## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2761.000

# 透視窓

State: 2025/11/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



### FT 2761.000 - 透視窓 AE用

ドアの代わりとしてのAEへの取り付け用、または充分広い面への取り付け用。



#### Features

品番	FT 2761.000
製品説明	ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。
材質	フレーム:アルミニウム、アルマイト処理 透明板:アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含 む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用	エンクロージャータイプ: AE
	幅: = 600 mm
	高さ:=600 mm
寸法:	幅: 597 mm
	高さ: 597 mm
	奥行: 60 mm
可視面積	透視窓幅: 537 mm
	透視窓高さ: 537 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	56 mm

© Rittal 2025 2

#### **Features**

1パック	1個
純質量	3.861
総質量	4.061
関税率番号	76101000
EAN	4028177032040
E-Number Sweden	E3404534
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3