

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2761.010

透視窓

State: 2026/06/28 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2761.010 - 透視窓 AX用

ドアや平面の代わりに AXハウジングに取り付けるために使用します。



Features

品番	FT 2761.010
仕様	60 型プロファイル
製品説明	ドアや平面の代わりに AXハウジングに取り付けるために使用します。
材質	フレーム：アルミニウム、アルマイト処理 透明板：アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用品番	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000

Features

適用	エンクロージャータイプ: AX 幅: = 600 mm 高さ: = 600 mm
寸法:	幅: 597 mm 高さ: 597 mm 奥行: 62 mm
可視面積	透視窓幅: 537 mm 透視窓高さ: 537 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	58 mm
1パック	1 個
純質量	4.061 kg
総質量	4.18 kg
関税率番号	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	FT 透視窓, 幅x高さx奥行: 597x597x62 mm, ドアや平面の代わりに AXハウジングに