Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2761.010

透視窓

State: 2025/11/04 (Source: rittal.com/jp-ja)



FT 2761.010 - 透視窓 AX用

ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。







Features

品番	FT 2761.010
仕様	60 型プロファイル
製品説明	ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用しま す。
材質	フレーム:アルミニウム、アルマイト処理 透明板:アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含 む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用品番	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000

© Rittal 2025 2

Features

適用	エンクロージャータイプ: AX
	幅: = 600 mm
	高さ:=600 mm
寸法:	幅: 597 mm
	高さ: 597 mm
	奥行: 62 mm
可視面積	透視窓幅: 537 mm
	透視窓高さ: 537 mm
コンポーネントの実装可能奥行き	58 mm
(最大)	
1パック	1個
純質量	4.061
総質量	4.18
関税率番号	76101000
EAN	4028177938588
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025