Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2782.000 アクリルガラスカバー

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



FT 2782.000 - アクリルガラスカバー

標準的な19インチもしくはメートル法でのサイズの、表示装置と操作機器の保護用。

Features

品番	FT 2782.000
仕様	インチ
製品説明	シリンダー錠No.3524 E付き。
材質	フレーム:ダイカストコーナーピース付きアルミニウム押出成形プロファイル 透明板:半透明アクリルガラス
同梱品	ヒンジおよび固定部品を含む。 ロックインサート No. 3524 Eを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
寸法:	幅: 534 mm 高さ: 291.5 mm 奥行: 47.5 mm
可視面積	透視窓幅: 494 mm 透視窓高さ: 271 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	43 mm
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック	1個
純質量	1.846

© Rittal 2025

Features

関税率番号	39205100
EAN	4028177032255
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

© Rittal 2025 3