

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2786.000

アクリルガラスカバー

State: 2026/06/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2786.000 - アクリルガラスカバー

標準的な19インチもしくはメートル法でのサイズの、表示装置と操作機器の保護用。

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 品番 | FT 2786.000 |
| 仕様 | メートル法 |
| 製品説明 | シリンダー錠No.3524 E付き。 |
| 材質 | フレーム：ダイカストコーナーピース付きアルミニウム押出成形プロファイル 透明板：半透明アクリルガラス |
| 同梱品 | ヒンジおよび固定部品を含む。 ロックインサート No. 3524 Eを含む |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 54 |
| 寸法： | 幅: 500 mm 高さ: 200 mm 奥行: 47.5 mm |
| 可視面積 | 透視窓幅: 460 mm 透視窓高さ: 179.5 mm |
| コンポーネントの実装可能奥行き (最大) | 43 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 1.354 kg |
| 総質量 | 1.554 kg |
| 関税率番号 | 39205100 |
| ETIM 9 | EC002527 |

Features

ETIM 8

EC002527

ECLASS 8.0

27182301

製品説明

FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 500x200x47,5 mm