

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2787.000

アクリルガラスカバー

State: 2026/02/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2787.000 - アクリルガラスカバー

標準的な19インチもしくはメートル法でのサイズの、表示装置と操作機器の保護用。

## Features

品番	FT 2787.000
仕様	メートル法
製品説明	シリンダー錠No.3524 E付き。
材質	フレーム：ダイカストコーナーピース付きアルミニウム押出成形プロファイル 透明板：半透明アクリルガラス
同梱品	ヒンジおよび固定部品を含む。 ロックインサート No. 3524 Eを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
寸法：	幅: 500 mm 高さ: 400 mm 奥行: 47.5 mm
可視面積	透視窓幅: 460 mm 透視窓高さ: 379.5 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	43 mm
1パック	1 個
純質量	2.228
総質量	2.428
関税率番号	39205100
EAN	4028177032330

# Features

---

ETIM 9 EC002527

---

ETIM 8 EC002527

---

ECLASS 8.0 27182301