

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2789.000

アクリルガラスカバー

State: 2026/05/24 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2789.000 - アクリルガラスカバー

標準的な19インチもしくはメートル法でのサイズの、表示装置と操作機器の保護用。

Features

品番	FT 2789.000
仕様	メートル法
製品説明	シリンダー錠No.3524 E付き。
材質	フレーム：ダイカストコーナーピース付きアルミニウム押出成形プロファイル 透明板：半透明アクリルガラス
同梱品	ヒンジおよび固定部品を含む。 ロックインサート No. 3524 Eを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 400 mm 奥行: 47.5 mm
可視面積	透視窓幅: 560 mm 透視窓高さ: 379.5 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	43 mm
1パック	1 個
純質量	2.46 kg
総質量	2.68 kg
関税率番号	39205100
ETIM 9	EC002527

Features

ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
製品説明	FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 600x400x47,5 mm
