

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560

透視窓

Source: 2026/05/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - 透視窓 ステンレス

ディスプレイパネルおよび操作機器のカバー用に、または埃・水の浸入や関係者以外のアクセスから保護します。材質：ステンレス1.4301（AISI 304）。



Features

品番	FT 2793.560
製品説明	内側に収まる130°ヒンジおよび切れ目のないパッキンが標準装備です。
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304) 安全ガラスの1枚板
同梱品	取り付け部品を含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
注記：	標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ A のロックインサート(27 mm)および(あるいは)エルゴフォーム S ハンドルシステム(高さ270 mmを除く)と交換可能です。

Features

寸法：	幅: 522 mm 高さ: 600 mm 奥行: 38 mm
可視面積	透視窓幅: 408 mm 透視窓高さ: 543 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	31 mm
1パック	1 個
純質量	6.175 kg
総質量	6.5 kg
関税率番号	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	FT Viewing window, WHD: 522x600x38 mm, Stainless steel 1.4301