

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2820.102

ベース コーナーピース、前後に  
ベース トリムパネル付き、200 mm

State: 2026/04/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2820.102 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm AX用

大きな開口部のあるベース コーナーピース。ねじ固定部へのアクセスを最適にし、プラスチック製のコーナーカバーで閉じることができます。

## Features

品番	AX 2820.102
製品説明	大きな開口部のあるベース コーナーピース。ねじ固定部へのアクセスを最適にし、プラスチック製のコーナーカバーで閉じることができます。
材質	ベース コーナーピース：鋼板 ベース トリムパネル、前後：鋼板 コーナーカバー：プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	4 x ベース コーナーピース、高さ 200 mm 4 x コーナーカバー 1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm 2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm 取り付け部品を含む
注記：	ベースユニットの側面を閉じるには、ベースエレメント (側面用) が必要です 第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
寸法：	高さ: 200 mm
適用	エンクロージャータイプ: AX 幅: = 1,000 mm

# Features

---

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 12
1パック	2 個
純質量	9.8 kg
総質量	10.8 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	AX ベース コーナーピース、ベース トリムパネル付き, 前後、高さ：200 mm、適用幅：1000 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------