

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.410

ベースサイド部、100 mm

State: 2026/04/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.410 - ベースサイド部、100 mm AX用

ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。

Features

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番 | AX 2820.410 |
| 製品説明 | ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 注記： | 第 1 世代のベースシステムのコンポーネントは、第 2 世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません |
| 寸法： | 高さ: 100 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: AX 奥行: = 400 mm |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| 1パック | 2 個 |
| 純質量 | 1.04 kg |
| 総質量 | 1.054 kg |

Features

| | |
|------------|----------------------------------------------|
| 関税率番号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| 製品説明 | AX ベース トリムパネル、側面用, H : 100 mm、適用 奥行 : 400 mm |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|