Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2843.160 EMCケーブルグランド

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2843.160 - EMC ケーブルグランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

Features

品番	SZ 2843.160
仕様	メートル法ケーブルグランド
製品説明	ケーブルは、導電接触のため、接触部で部分的に、あるいはエンクロージャー内で完全に被服を取り除きます。エンクロージャー内のケーブルシールドは維持されます。付属のロックナットは、ねじを締めると、塗装されているエンクロージャー面の中へ自動的にめり込むので、導電性のある接続が生じます。
材質	黄銅 パッキン:CR/NBR
表面	ニッケルめっき
注記:	最小シールド直径 =ケーブル被覆を除いたケーブル直径
最小ケーブル径	4.5 mm
最大ケーブル径 mm	10 mm
保護等級 IP69K	IP 69K
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68
シールド直径 (最小)	3 mm
型式等級、UL 50E に準拠	Type 4X
1パック	5個
純質量	0.15
総質量	0.157

© Rittal 2025

Features

関税率番号	74198090
EAN	4028177232808
E-Number Sweden	E1703716
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3