# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2843.500 EMCケーブルグランド

State: 2025/12/10 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SZ 2843.500 - EMC ケーブルグランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

#### **Features**

品番	SZ 2843.500
	メートル法ケーブルグランド
製品説明	ケーブルは、導電接触のため、接触部で部分的に、あるいはエンクロージャー内で完全に被服を取り除きます。エンクロージャー内のケーブルシールドは維持されます。付属のロックナットは、ねじを締めると、塗装されているエンクロージャー面の中へ自動的にめり込むので、導電性のある接続が生じます。
材質	黄銅 パッキン:CR/NBR
表面	ニッケルめっき
注記:	最小シールド直径 =ケーブル被覆を除いたケーブル直径
最小ケーブル径	27 mm
最大ケーブル径 mm	38 mm
保護等級 IP69K	IP 69K
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68
シールド直径 (最小)	19 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1 Type 4
	Type 4X
	Type 12
	タイプ 13

© Rittal 2025

### **Features**

1パック	1個
純質量	0.3
総質量	0.363
関税率番号	74198090
EAN	4028177247062
E-Number Sweden	E1703721
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# **Approvals**

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3