

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2859.000

レベル調整脚

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SO 2859.000 - レベル調整脚 ステンレス製 VX、TS、VX SE 用

エンクロージャーに直接取り付けます。床からの高さを $\pm 15 \text{ mm}$ の間で調節することができ、ベース下の清掃も簡単です。

Features

品番	SO 2859.000
製品説明	エンクロージャーに直接取り付けます。床からの高さを $\pm 15 \text{ mm}$ の間で調節することができ、ベース下の清掃も簡単です。
メリット	床面清掃を容易にします。
用途	最大15mmまでの設置場所の床面の起伏を補整
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品	取り付け部品を含む
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)	350 kg
適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE PC
レベル調整範囲	85 - 115 mm
1パック	4 個
純質量	3.184
関税率番号	73181900
EAN	4028177033535
ETIM 9	EC000721

Features

ETIM 8

EC000721

ECLASS 8.0

27182003