

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2890.000

レベル調整脚

State: 2026/02/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SO 2890.000 - レベル調整脚 TS ベース(ステンレス製)およびそ全ベース(ステンレス製)用

TSベースおよびベース下側に直接取り付けます。床面清掃をしやすくするためや床面の凹凸高さを調節するためなどに使用します。

## Features

品番	SO 2890.000
製品説明	TSベースおよびベース下側に直接取り付けます。例えば、床面清掃をしやすくするためや床面の凹凸高さを調節するためなどに使用します。
メリット	床面清掃を容易にします。 床からの高さを調節します
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
取り付け方法	TS ベースおよびベース下側に直接取り付けます
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)	400 kg
寸法：	ねじ: M16
レベル調整範囲	45 - 120 mm
1パック	4 個
純質量	2.4
総質量	2.74
関税率番号	73181900
EAN	4028177034044
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721

# Features

---

ECLASS 8.0

27182003