

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2891.000

レベル調整エレメント

State: 2026/03/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2891.000 - レベル調整エレメント ベース (一式) および安定型ベース用

コーナー要素内への、後からの組み込み用、および設置場所の床の凹凸の、15 mmまでの補正用。



Features

| | |
|-----------------|---|
| 品番 | SZ 2891.000 |
| メリット | 起伏のある床面によるドアのゆがみが修正できます 組み立て済みのエンクロージャーに取り付けるので、レベル調整を前もって考慮する必要はありません |
| 用途 | 最大15mmまでの設置場所の床面の起伏を補整 |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 適用ベースサイド部高さ | 100 mm |
| 部品ごとの最大耐荷重(静荷重) | 250 kg |
| Adjustment tool | 六角レンチ、サイズ(二面幅寸法) 19 |
| 取り付け方法 | ベースエレメントのコーナーピースを使って取り付けます。 |
| 注記： | 基礎の荷重能力についてはチェックが必要です |
| 1パック | 4個 |
| 純質量 | 0.6 kg |

Features

| | |
|------------|---------------------------------|
| 総質量 | 0.678 kg |
| 関税率番号 | 73181900 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| 製品説明 | SZ レベル調整エレメント TS ベース用、H: 100 mm |
