Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2899.200 ステップニップル

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2899.200 - ステップニップル 壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用

ケーブルを引き込む際には、ケーブルの直径に応じて、段を切り取ってください。



Features

品番	SZ 2899.200
製品説明	ケーブルの直径に合わせ引込口を切って使用します。
用途	壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用
材質	パッキン:熱可塑性エラストマー
寸法:	ねじ: M20
適用壁厚 (最大)	1.5 - 4.5 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54 (ケーブルを適切に引き込んだ場合)
適用ケーブルØ	5 - 16 mm
過用ケーブルグ	J 10111111
1パック	100個
1パック	100 個
1パック 純質量	0.2
1パック 純質量 総質量	100個 0.2 0.252
1パック 純質量 総質量 関税率番号	100個 0.2 0.252 39269097

© Rittal 2025 2

Features

ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

© Rittal 2025