

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.200

ステップニップル

State: 2026/05/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2899.200 - ステップニップル 壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用

ケーブルを引き込む際には、ケーブルの直径に応じて、段を切り取ってください。



Features

品番	SZ 2899.200
製品説明	ケーブルの直径に合わせて引込口を切って使用します。
用途	壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用
材質	パッキン：熱可塑性エラストマー
寸法：	ねじ: M20
適用壁厚 (最大)	1.5 - 4.5 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54 (ケーブルを適切に引き込んだ場合)
適用ケーブルØ	5 - 16 mm
1パック	100 個
純質量	0.2 kg
総質量	0.252 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879

Features

ECLASS 8.0

27069216

製品説明

SZ 凸型テーブルパッキン、適用板厚: 1.5-4.5 mm、ねじ穴: M20、
適用ケーブル直径: 5-16 mm