



SZ 2899.400 - ステップニップル 壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用

ケーブルを引き込む際には、ケーブルの直径に応じて、段を切り取ってください。



Features

品番	SZ 2899.400
製品説明	ケーブルの直径に合わせて引込口を切って使用します。
用途	壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用
材質	パッキン：熱可塑性エラストマー
寸法：	ねじ: M40
適用壁厚 (最大)	1.5 - 4.5 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54 (ケーブルを適切に引き込んだ場合)
適用ケーブルØ	13 - 34 mm
1パック	20 個
純質量	0.14 kg
総質量	0.155 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879

Features

ECLASS 8.0

27069216

製品説明

SZ 凸型テーブルパッキン、適用板厚: 1.5-4.5 mm、ねじ穴: M20、
適用ケーブル直径: 13-34 mm