## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2899.400 ステップニップル

State: 2025/12/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SZ 2899.400 - ステップニップル 壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用

ケーブルを引き込む際には、ケーブルの直径に応じて、段を切り取ってください。



## **Features**

品番	SZ 2899.400
製品説明	ケーブルの直径に合わせ引込口を切って使用します。
用途	壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用
材質	パッキン:熱可塑性エラストマー
寸法:	ねじ: M40
適用壁厚 (最大)	1.5 - 4.5 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54 (ケーブルを適切に引き込んだ場合)
適用ケーブルØ	13 - 34 mm
1パック	20 個
純質量	0.14
総質量	0.155
関税率番号	39269097
EAN	4028177389632
ETIM 9	EC000879

© Rittal 2025 2

## **Features**

ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

© Rittal 2025