## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3105.330 エンクロージャー用ヒーター

State: 2025/12/03 (Source: rittal.com/jp-ja)



### SK 3105.330 - エンクロージャー用ヒーター ファンなし

相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。ファン無しタイプ。連続熱出力  $10\sim150~\mathrm{W}$ 。







#### **Features**

品番	SK 3105.330
製品説明	相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡による副作用的損傷は回避されます。
材質	アルミニウム、アルマイト処理
同梱品	PTCヒーター クイッククランプコネクター 固定部品
注記:	エンクロージャー内の正確な温度調節には、サーモスタットの使用をお勧めします 搭載機器表面の結露を防止するために、湿度センサーを使用して ヒーターを制御することを推奨します エンクロージャーのサイズが大きい場合は、出力の小さいヒーター を複数使用したほうが効果的です。

© Rittal 2025

## **Features**

使用温度 -40°C での使用が可能です。ご要望があれば、製造者宣言書を提供いたします。 特殊電圧に関しては問い合わせください。技術的仕様は予告なく変更される場合があります。
23 W - 30 W
110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
幅: 64 mm 高さ: 155 mm 奥行: 56 mm
遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
IP 20
II(遮断保護)
-33 °C65 °C
1個
0.331
0.395
85162999
4028177638631
E3404352
EC000737
EC000737
27180710

© Rittal 2025

# **Approvals**

Approvals	CSA
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4