

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.024

エンクロージャー内部ファン

State: 2026/07/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.024 - エンクロージャー内部ファン

エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、積極的な温度管理コンポーネントによる通気を促します。



Features

品番	SK 3108.024
製品説明	エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、クーリングユニットなどによる空気循環を促します。2軸で調整可能。のフレームセクションに取り付け。簡易クリップで複数のファンを取り付けるとカスケード接続が可能です。
同梱品	軸流ファン付き完成ユニット 旋回した状態を固定できます 固定部品
定格電圧	24 V (DC)
定格出力 P_{el}	DC の場合: 3.5 W
定格電流 最大	DC の場合: 0.15 A
1パック	1 個
純質量	0.8 kg
総質量	0.978 kg

Features

関税率番号	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK enclosure internal fan, 3.5 W, 24 V (DC)

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------