

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3110.000 サーモスタット

State: 2026/05/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3110.000 - サーモスタット エンクロージャー内用サーモスタット

特に、ファンユニット、ヒーター、ヒートエクスチェンジャーの制御に最適です。また、このサーモスタットは、エンクロージャー内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます。

## Features

|      |  |
|------|--|
| 品番   | SK 3110.000  |
| 製品説明 | 特に、ファンユニット、ヒーター、ヒートエクスチェンジャーの制御に最適です。また、このサーモスタットは、エンクロージャー内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます。   |
| メリット | 外部からねじ留め可能な端子接続を使用、時間のかからない接続方式を採用。<br>EN 50 022に準拠した垂直または水平の 35 mmレール (DIN レール) に柔軟に取り付けができ、さらに同梱のアダプターを使ってエンクロージャーフレームまたはマウンティングプレートにスナップ固定ができます   |
| 仕様   | サーマルフィードバック付きの温度感知素子としてのバイメタルコントローラー<br>スイッチ接点：1極のスプリングスイッチによる切換接点<br>許容接点容量：端子 5 - 3 (暖房用)：AC ~ 10 (4) A ( $\cos \phi = 0.6$ 時の誘導負荷) / DC = 最大 20 W 端子 5 ~ 4 (冷却用) AC 5 (4) A ( $\cos \phi = 0.6$ 時の誘導負荷) / DC = 最大 30 W<br>スイッチングディファレンシャル 約 1 K $\pm$ 0.8 K |
| 塗装色  | RAL 7035   |
| 1パック | 1 個  |

# Features

---

|            |  |
|------------|--|
| 寸法：        | 幅: 71 mm<br>高さ: 71 mm<br>奥行: 33.5 mm   |
| 設定範囲       | 5 °C...60 °C   |
| 定格電圧       | 24 V~230 V、単相<br>24 V~60 V (DC)  |
| 純質量        | 0.095 kg   |
| 総質量        | 0.12 kg  |
| 関税率番号      | 90321020   |
| ETIM 9     | EC004587   |
| ETIM 8     | EC004587   |
| ECLASS 8.0 | 27210707   |
| 製品説明       | SK Thermostat, enclosure internal thermostat, 24-230 V, 1~,<br>24-60 V (DC), Colour RAL 7035, WHD: 71 x 71 x 33.5 mm |

---

# Approvals

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書      |

---