


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3114.200

# デジタル内部温度モニターとサーモ スタット

State: 2026/05/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3114.200 - デジタル内部温度モニターとサーモスタット

エンクロージャーのドアまたは壁面へ取り付けます。

## Features

品番	SK 3114.200
製品説明	エンクロージャードアまたは壁面への取り付け用。
仕様	3桁7セグメントによる表示 摂氏表示と華氏表示の切替え可能 長さ1800 mmのNTCセンサー付き 切替接点およびa接点の2つのリレーアウトプット（最大接点容量は230 V、6 A） 接点作動公差は自由に設定可能
塗装色	RAL 7035
1パック	1 個
動作温度範囲	0 °C...50 °C
設定範囲	5 °C...55 °C
定格電圧	100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz 24 V~60 V (DC)
保管温度範囲	-20 °C...70 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54
純質量	0.258 kg
総質量	0.259 kg
関税率番号	90321020

# Features

---

ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
製品説明	SK Digital enclosure internal , temperature display and thermostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Installation depth: 100 mm

# Approvals

---

Approvals	UR
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書