

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3114.200

# デジタル内部温度モニターとサーモ スタット

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3114.200 - デジタル内部温度モニターとサーモスタッフ

エンクロージャーのドアまたは壁面へ取り付けます。

## Features

品番	SK 3114.200
製品説明	エンクロージャードアまたは壁面への取り付け用。
仕様	<p>3桁7セグメントによる表示 摂氏表示と華氏表示の切替え可能 長さ1800 mmのNTCセンサー付き 切替接点およびa接点の2つのリレーアウトプット（最大接点容量は230 V、6 A） 接点作動公差は自由に設定可能</p>
塗装色	RAL 7035
1パック	1 個
動作温度範囲	0 °C...50 °C
設定範囲	5 °C...55 °C
定格電圧	100 V～230 V、単相、50 Hz/60 Hz 24 V～60 V (DC)
保管温度範囲	-20 °C...70 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54
純質量	0.258
総質量	0.259
関税率番号	90321020

# Features

---

EAN	4028177631434
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707

# Approvals

---

Approvals	UR
Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書