Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3114.200 デジタル内部温度モニターとサーモ スタット

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3114.200 - デジタル内部温度モニターとサーモスタット

エンクロージャーのドアまたは壁面へ取り付けます。

Features

品番	SK 3114.200
製品説明	エンクロージャードアまたは壁面への取り付け用。
仕様	3桁7セグメントによる表示 摂氏表示と華氏表示の切替え可能 長さ1800 mmのNTCセンサー付き 切替接点およびa接点の2つのリレーアウトプット(最大接点容量は 230 V、6 A)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	接点作動公差は自由に設定可能
塗装色	RAL 7035
1パック	1個 ————————————————————————————————————
動作温度範囲	0 °C50 °C
設定範囲	5 °C55 °C
定格電圧	100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz 24 V~60 V (DC)
保管温度範囲	-20 °C70 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54
純質量	0.258
総質量	0.259
関税率番号	90321020

© Rittal 2025

Features

EAN	4028177631434
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707

Approvals

Approvals	UR
Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025