

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000 湿度センサー

State: 2026/05/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - 湿度センサー

エンクロージャー内の相対湿度が設定相対湿度を超えると、ヒーターまたはファンを始動させます。この仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます。

Features

品番	SK 3118.000
製品説明	エンクロージャー内の相対湿度が設定相対湿度を超えると、ヒーターまたはファンを始動させます。この仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます。
メリット	外部からねじ留め可能な端子接続を使用、時間のかからない接続方式を採用。 EN 50 022に準拠した垂直または水平の 35 mm レール (DIN レール) に柔軟に取り付けができ、さらに同梱のアダプターを使ってエンクロージャーフレームまたはマウンティングプレートにスナップ固定ができます
仕様	スイッチ接点：1極のスプリングスイッチによる切換接点 許容接点容量：AC ~ 5 (0.2) A (cos ϕ = 0.6 時の誘導負荷) / DC = 最大 20 W 設定範囲：相対湿度50~100% スイッチングディファレンシャル 約 4 %
塗装色	RAL 7035
1パック	1 個
寸法：	幅: 71 mm 高さ: 71 mm 奥行: 33.5 mm
定格電圧	24 V~250 V、単相 24~48 V (DC)

Features

純質量	0.095 kg
総質量	0.104 kg
関税率番号	90321080
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
製品説明	SK 湿度センサー, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), 塗装色 RAL 7035,幅x 高さx奥行き: 71 x 71 x 33,5 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書