Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3118.000 湿度センサー

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3118.000 - 湿度センサー

エンクロージャー内の相対湿度が設定相対湿度を超えると、ヒーターまたはファンを始動させます。この仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます。

Features

| 品番 | SK 3118.000 |
|------|---|
| 製品説明 | エンクロージャー内の相対湿度が設定相対湿度を超えると、ヒー ターまたはファンを始動させます。この仕組みにより、相対湿度が 減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます。 |
| メリット | 外部からねじ留め可能な端子接続を使用、時間のかからない接続方式を採用。 EN 50 022に準拠した垂直または水平の 35 mmレール (DIN レール) に柔軟に取り付けができ、さらに同梱のアダプターを使ってエンクロージャーフレームまたはマウンティングプレートにスナップ固定ができます |
| 仕様 | スイッチ接点:1極のスプリングスイッチによる切換接点 許容接点容量:AC ~ 5 (0.2) A (cos φ = 0.6 時の誘導負荷) / DC = 最大 20 W 設定範囲:相対湿度50~100% スイッチングディファレンシャル 約 4 % |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 1パック | 1個 |
| 寸法: | 幅: 71 mm 高さ: 71 mm 奥行: 33.5 mm |
| 定格電圧 | 24 V~250 V、単相 24~48 V (DC) |

© Rittal 2025

Features

| 純質量 | 0.095 |
|------------|---------------|
| 総質量 | 0.104 |
| 関税率番号 | 90321080 |
| EAN | 4028177036734 |
| ETIM 9 | EC004587 |
| ETIM 8 | EC004587 |
| ECLASS 8.0 | 27210708 |

Approvals

| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|--------------|----------------------|
| Certificates | EAC |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |

© Rittal 2025 3