Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3120.200

回転速度コントローラ

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3120.200 - 回転速度コントローラ フィルターファンおよび空冷式熱交換器用

部分負荷運転時の騒音低減と省エネを実現する、温度制御式回転速度コントロールユニット。

Features

品番	SK 3120.200
製品説明	部分負荷運転時の騒音低減と省エネを実現する、温度制御式回転速 度コントロールユニット。
仕様	DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用 マイコンによるフェーズカット 最大ファン出力 300 W または 2 A
同梱品	回転速度コントローラ NTCセンサー、長さ1.80 m
1パック	1個
回転速度	100 %
注記:	単相のACモーターまたはAC機器にのみ使用可能です。 EC モーターには適しません。
寸法:	幅: 105 mm 高さ: 90.5 mm 奥行: 60.2 mm
設定範囲	20 °C55 °C
定格電圧	100 V∼230 V
純質量	0.359
総質量	0.39
関税率番号	90321020

© Rittal 2025

Features

EAN	4028177631441
E-Number Sweden	E7239754
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320

Approvals

Approvals	UR	
Certificates	EAC	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025 3