

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3120.200

回転速度コントローラ

State: 2026/02/10 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3120.200 - 回転速度コントローラ フィルターファンおよび空冷式熱交換器用

部分負荷運転時の騒音低減と省エネを実現する、温度制御式回転速度コントロールユニット。

Features

品番	SK 3120.200
製品説明	部分負荷運転時の騒音低減と省エネを実現する、温度制御式回転速度コントロールユニット。
仕様	DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用 マイコンによるフェーズカット 最大ファン出力 300 W または 2 A
同梱品	回転速度コントローラ NTCセンサー、長さ1.80 m
1パック	1 個
回転速度	100 %
注記：	単相のACモーターまたはAC機器にのみ使用可能です。 EC モーターには適しません。
寸法：	幅: 105 mm 高さ: 90.5 mm 奥行: 60.2 mm
設定範囲	20 °C...55 °C
定格電圧	100 V~230 V
純質量	0.359
総質量	0.39
関税率番号	90321020

Features

EAN 4028177631441

E-Number Sweden E7239754

ETIM 9 EC000256

ETIM 8 EC000256

ECLASS 8.0 27142320

Approvals

Approvals UR

Certificates EAC

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書