

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3144.000

クロスフローファン、19インチ用

State: 2026/02/09 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3144.000 - クロスフローファン、19インチ用 風量 320 m³/h

最大処理量が320 m³/hである、2 HE 圧縮ファン。発生する雑音が52 dBと少ないので、オフィス環境でも使用できます。

Features

品番	SK 3144.000
製品説明	19インチ機器取り付け面に直接設置するクロスフローファンは、特に良好な騒音特性を備えた幅広のローターによって他のファンと一緒にを画しています。
塗装色	RAL 9005
同梱品	配線済みユニット フィルターマット
回転速度	2,245 rpm
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 37 W 60 Hz の場合: 46 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.16 A 60 Hz の場合: 0.22 A
寸法：	幅: 482.6 mm 高さ: 88 mm 奥行: 163 mm
騒音レベル	50 Hz の場合: 52 dB(A) 60 Hz の場合: 62 dB(A)
最大静的圧力差	65 - 70 Pa

Features

動作温度範囲	-10 °C...55 °C
50 Hz 時の内部サイクル	320 m ³ /h
60 Hz 時の内部サイクル	330 m ³ /h
1パック	1 個
純質量	2.2
総質量	2.4
関税率番号	84145915
EAN	4028177037137
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Explanations CE適合宣言書