

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3145.000

### クロスフローファン、19インチ用

State: 2026/01/11 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3145.000 - クロスフローファン、19インチ用 風量 320 m<sup>3</sup>/h

最大処理量が320 m<sup>3</sup>/hである、2 HE 圧縮ファン。発生する雑音が52 dBと少ないので、オフィス環境でも使用できます。

## Features

品番	SK 3145.000
製品説明	19インチ機器取り付け面に直接設置するクロスフローファンは、特に良好な騒音特性を備えた幅広のローターによって他のファンと一緒にを画しています。
塗装色	RAL 9005
同梱品	配線済みユニット フィルターマット
回転速度	2,245 rpm
定格電圧	115 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 37 W 60 Hz の場合: 46 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.32 A
寸法 :	幅: 482.6 mm 高さ: 88 mm 奥行: 158 mm
騒音レベル	50 Hz の場合: 52 dB(A) 60 Hz の場合: 62 dB(A)
最大静的圧力差	65 - 70 Pa
動作温度範囲	-10 °C...55 °C

## Features

---

50 Hz 時の内部サイクル 320 m<sup>3</sup>/h

60 Hz 時の内部サイクル 330 m<sup>3</sup>/h

1パック 1 個

純質量 2.3

総質量 2.388

関税率番号 84145915

EAN 4028177037151

ETIM 9 EC000320

ETIM 8 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

## Approvals

---

Explanations CE適合宣言書