

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.007

ルーフ型ファン/ルーフベント

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.007 - ルーフ型ファン/ ルーフベント

十分なスペースがあれば、どのトップパネルにでも取り付け可能です。換気性能：360 m³/h。

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 品番 | SK 3149.007 |
| 仕様 | 配線済みユニット、ラジアル型ファン装備 |
| 製品変更 | 取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.700 が必要になります。 |
| 材質 | 鋼板、塗装済み |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | 密閉部品および固定部品 穴加工用テンプレート 電源ケーブル (3 m) |
| 定格電圧 | 230 V、単相、50 Hz/60 Hz |
| 定格出力 Pel | 50 Hz の場合: 42 W |
| 定格電流 最大 | 50 Hz の場合: 0.2 A |
| 寸法： | 幅: 420 mm 高さ: 95 mm 奥行: 340 mm |
| 取り付け用カットアウト | カットアウト 幅: 345 mm カットアウト 奥行: 265 mm |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 43 |
| 注記： | フィルターホルダーとフィルターマットを付け加えると、ルーフベント 3148.007の保護等級は IP 44になります。 |

Features

| | |
|------------|--|
| 動作温度範囲 | -10 °C...60 °C |
| 騒音レベル | 50 Hz の場合: 53 dB(A) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 5.824 kg |
| 総質量 | 6.131 kg |
| 関税率番号 | 84145915 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| 製品説明 | SK Roof-mounted fan, 360 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 420x95x340 mm |

Approvals

| | |
|--------------|--------|
| Explanations | 製造者宣言書 |
|--------------|--------|